

日本初！ 最長30日間連続装用ハード

安全&快適に使えて
ストレスフリー！！

「夜寝るまえに外す、終日装用レンズのユーザーの約半数がうたた寝を経験している」というデータがありますが、実は、終日装用レンズは、うたた寝程度でも、酸素が遮断さ

メニコン 臨床研究所 所長
近藤英明さん



れ目に負担がかかります。日本初、眼科医の指導のもと最長30日間連続装用できる酸素透過性ハードレンズ『メニコンティニュー』は、角膜に必要な酸素を遮断しないので、睡眠中も外すことなく装用できます。

レンズ中心の厚さ0.13mm（-3.00D）の薄型レンズは、瞳に必要な酸素をたっぷり通すことができ、長時間やさしい着け心地が続く。また、瞬きでレンズが動いてもぼけずにクリアな視界をキープ。より快適に使えるストレスフリーなレンズが誕生した。

これがハードレンズの元“ blanks ”




やさしい着け心地
新感覚のレンズ

酸素透過性ハードコンタクトレンズ「メニコンティニュー」容器は、製造番号、白付、時間、機械を操作した人の名前などが分かる「メルスプラン」専用商品。



メニコン工場へ 潜入取材



①岐阜県関市に位置②従業員は無塵衣着用、帽子で髪を覆い衛生管理を徹底。③レンズの内側と外側を天然ダイヤモンドで精密に削り、丸くする。④レンズは、情報が記録されるICコンテナに乗り移動。

⑤レンズに傷がつかないように、表面のゴミを純水で流し、研磨機で磨き上げる。

⑥表面に傷などがなく、熟練した人の眼で調べる。
⑦顕微鏡でダブルチェックする。⑧度数や厚みを精密測定機で検査後、クリーンルーム内のクリーンベンチで密閉して完成。

酸素透過性と薄型エッジが鍵

『メニコンティニュー』は
抜群の酸素透過性を誇る

従来品よりさらに着け心地アップ！

メニコンのコンタクトレンズの
酸素を通す量（酸素透過係数）比較



←Dk値は、レンズ素材がどれだけ酸素を通すかを示す値。数字が大きいほど酸素を通すといわれる。

↑レンズの先端の直径を従来品（メニコンZ）より0.03mm薄くしたことで、着けたときの装用感を向上させた。

トラブル時も安心！「定額制プラン」

定額制コンタクト
メルスプラン

『メニコンティニュー』の場合

入会金 (初回のみ)	月額費用(両眼)
5250円	連続装用コース (ケア用品付き) 2730円
	終日装用コース (ケア用品付き) 3045円

※入会時費用は、入会金+月額費用2か月分。レンズのみのコースもあります。

お願い：コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず眼科医の指示を受けてお求めください。●装用時間・期間を正しくお守りください。●取扱方法を守り、正しくご使用ください。●目の検査は必ずお受けください。●少しでも異常を感じたら直ちに眼科医の検査をお受けください。※検査料は別途必要となります。※連続装用は必ず眼科医の指示を受けてからはじめてください。涙の量、アレルギー体質などが原因で連続装用できない方もありますので眼科医の指示をお守りください。●表示価格は税込。

定額制コンタクト「メルスプラン」に入会すると、眼科医と相談の上、豊富な商品ラインナップから自分に最適なレンズが利用可能に。新品に交換、破損が生じても無料。また、異常がなくても1年ごとに新品レンズに交換できたり、レンズの種類変更も可能。眼科医の判断のもとサポートが受けられます。

問い合わせ / メニコンお客様センター ☎ 0120-103-109

(受付時間 9:00~18:00 ※日曜・祝日を除く) www.menicon.co.jp

撮影 / 浅沼融、石森亨 デザイン / 速水竜太 コミック / カツヤマケイコ 取材・文 / 藤島麻衣子